



Rexal Round

Sidomontering med handledare



Börja med att mäta och markera ut var stolparna ska sitta och montera sedan stolpfästena i underlaget. Notera att c/c avståndet mellan stolparna får vara maximalt 1200mm.



För ner stolpen i stolpfästet. Skruva fast de fyra nedre skruvarna med stolpen.
*Om stolparna lämnas utan glasmontering behöver de dräneras genom att borra 6mm hål 10mm från nederkant.



Montera de heltäckande täckprofilerna i övriga spår som inte ska användas för glas.




Kontrollera att avståndet mellan golv och ovkant stolpe är 1103mm. För ner 178mm täckprofilen i glasspåret. Spänn fast stolpen med insexskruven på sidan av stolpfästet. Kontrollera så att stolpen är helt i lod. Om stolpen lutar från eller emot underlaget måste man shimsa mellan stolpfästet och underlaget.



Lägg distansen i glaskanalen innanför täckprofilen. Distansen fungerar som extra stöd för glaset.




Montera spårgummit i spåret som är mot räckets utsida.




Om väggfäste ska användas monteras väggfästet i samma höjd som stolparnas ovkant.


Rexal Round montering med handledare



För glaset uppifrån ner i glaskanalen.



Tryck i killisten på motstående sida om spårgummit. Använd såpavatten för enklare montering.




För ned handledaren över glas och stolpar. Handledarens inre "tak" ska ligga an mot stolparna.




Handledaren fästes mot stolpen med popnit. Förborra med 3,3 mm borrh.



Skruva fast ändlocket med de tre medföljande skruvarna.



Om skarv för trapp används ska skarvblecken limmas fast. Använd lim typ Turbo Tack 291. För in blecken till mitten av centrum. Tryck i handledaren från andra hållet och pressa ihop de båda handledarna till rätt passform. Fäst sedan handledaren i stolparna.



Om skarvar behövs ska skarvbleck användas. Tryck i skarvblecket och skruva fast i handledaren på båda sidor. Grada av spår och skarvbleck om det går trögt att föra in skarvblecken i handledaren.

Rexal Round information

